



## Kontroldorn med skaft nøjagtighed $\pm 0,5 \mu\text{m}$ , Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483950 2
GTIN	2050000963254
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Det fordelagtige alternativ til prøvestift.  $\emptyset$ -tolerancer bedre end DIN 2269, toleranceklasse 1. Af førsteklasses specialstål; Kunststofgreb med  $\emptyset$ -angivelse.

#### Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede  $\emptyset$**  endvidere **oplyses**, f.eks. nr. 483950 str. 2 **0,24**.

### Teknisk beskrivelse

Stigning	0,01 mm
Fejlgrænse	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nom. mål	0,2 - 0,29 mm
Toleranceklasse	1
Kalibrering	L5
Produkttype	Kontroldorn

### Services

KalibreringPrøvestift maks. $\emptyset$ 20	028240 20
--	-----------

DAkS-kalibrering Prøvestift maks. Ø 20

028260 20