

## Enkelprøvestift Toleranceklasse 2, Type: 0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483941 0
GTIN	2050001056931
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Prøvestifter af legeret værktøjsstål  $60 \pm 2$  HRC. Stift: Hærdet, bruneret, slebet og finslebet. Greb: Ø-angivelse indgraveret.

#### Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø endvidere oplyses**, f.eks. nr. 483940 str. 2 **0,35**.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde	53 mm
Stigning	0,01 mm
Kontrollængde	33 mm
Nom. mål	0,1 - 0,19 mm
Kalibrering	L5
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	2
Hårdhed	$60 \pm 2$ HRC
Materiale	legeret værktøjsstål
Produkttype	Prøvestift

### Services

DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028260 20
	028240 20

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20

---