



Præcisionsnålefil Samlet længde 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	527250 4
GTIN	613548048573
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsnålefile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Hugningslængde = $\frac{1}{2}$ filelængde. Fremstillet af specialstål til præcisionsfile med høj slidstyrke (65-66HRC). Præcist afstemte former, specielle hugningsvinkler og stort udvalg af forskellige hugninger. Høj fileydelse.

Quick-release-skaft, se nr. 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Bemærk:

Se også under „Habilis“-præcisionsfile nr. 527050 – 527070.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	rund
Diameter	3,2 mm
Samlet længde	180 mm
Fileflader	1

Schweizisk behugning	0
Svarer til tysk hugning	2
Produktnavnsegenskab	SH 0 / DH 1
Produkttype	Præcisionsnålefile

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Uni	betinget egnet		

Tilbehør

Quick-release-skaftTil nålefile Type 3	519700 3
Quick-release-skaftTil nålefile Type 2	519700 2