



Kontroldorn med skaft nøjagtighed $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483950 5
GTIN	2050000963285
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

Det fordelagtige alternativ til prøvestift. \emptyset -tolerancer bedre end DIN 2269, toleranceklasse 1. Af førsteklasses specialstål; Kunststofgreb med \emptyset -angivelse.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede \emptyset** endvidere **oplyses**, f.eks. nr. 483950 str. 2 **0,24**.

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,01 mm
Fejlgrænse	$\pm 0,5 \mu\text{m}$
Nom. mål	1 - 2,99 mm
Toleranceklasse	1
Kalibrering	L5
Produkttype	Kontroldorn

Services

KalibreringPrøvestift maks. \emptyset 20	028240 20
--	-----------

DAkS-kalibrering Prøvestift maks. Ø 20

028260 20