



Præcisionsnålefil Samlet længde 200 mm, SH 0 / DH 1, Type: 11



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 527260 11 |
| GTIN | 613548046890 |
| Artikelklasse | 53B |

Beskrivelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsnålefile opfylder de højeste krav til formnøjagtighed, hugningspræcision, fileydelse og standtid. Hugningslængde = $\frac{1}{2}$ filelængde. Fremstillet af specialstål til præcisionsfile med høj slidstyrke (65-66HRC). Præcist afstemte former, specielle hugningsvinkler og stort udvalg af forskellige hugninger. Høj fileydelse.

Quick-release-skaft, se nr. 519700.

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Bemærk:

Se også under „Habilis“-præcisionsfile nr. 527050 – 527070.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Tværsnit | 6,0×2,4 mm |
| Formbeskrivelse | fugletunge spids-oval |
| Fileflader | 2 |
| Samlet længde | 200 mm |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Schweizisk behugning | 0 |
| Svarer til tysk hugning | 2 |
| Produktnavnsegenskab | SH 0 / DH 1 |
| Produkttype | Præcisionsnålefile |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Uni | betinget egnet | | |

Tilbehør

| | |
|--|----------|
| Quick-release-skaftTil nålefile Type 3 | 519700 3 |
| Quick-release-skaftTil nålefile Type 2 | 519700 2 |