

**VALTITAN præcisionsnålefil Samlet længde 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	527550 6
GTIN	613548045626
Artikelklasse	53B

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Nålefil med stor ydelse** og med ekstremt stor slidstyrke. Overfladehårdhed **1200 HV**. Den særlige tandform forhindrer, at filen tilstoppes med spåner, og rengøringen foregår ganske enkelt, ved at filen bankes let mod et underlag (af træ).

**Norm:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Teknisk beskrivelse**

Tværsnit	4,2 mm
Formbeskrivelse	trekant
Samlet længde	180 mm
Fileflader	3
Schweizisk behugning	0
Svarer til tysk hugning	1
Produktnavnsegenskab	SH 0 / DH 1
inkl. fileskaft	nej
Produkttype	Præcisionsnålefile

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Alu Mg	egnet
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	egnet

## Tilbehør

Quick-release-skaftTil nålefile Type 3	519700 3
Quick-release-skaftTil nålefile Type 2	519700 2