



Kontroldorn med skaft nøjagtighed $\pm 0,5 \mu\text{m}$, Type: 6



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 483950 6 |
| GTIN | 2050000963292 |
| Artikelklasse | 48A |

Beskrivelse

Udførelse:

Det fordelagtige alternativ til prøvestift. \emptyset -tolerancer bedre end DIN 2269, toleranceklasse 1. Af førsteklasses specialstål; Kunststofgreb med \emptyset -angivelse.

Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede \emptyset** endvidere **oplyses**, f.eks. nr. 483950 str. 2 **0,24**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Stigning | 0,01 mm |
| Fejlgrænse | $\pm 0,5 \mu\text{m}$ |
| Nom. mål | 3 - 5,99 mm |
| Toleranceklasse | 1 |
| Kalibrering | L5 |
| Produkttype | Kontroldorn |

Services

| | |
|--|-----------|
| DAkS-kalibrering Prøvestift maks. \emptyset 20 | 028260 20 |
|--|-----------|

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20

028240 20