

**VALTITAN præcisionsnålefil Samlet længde 180 mm, SH 0 / DH 1, Type: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	527550 10
GTIN	613548045718
Artikelklasse	53B

Beskrivelse**Udførelse:**

Nålefil med stor ydelse og med ekstremt stor slidstyrke. Overfladehårdhed **1200 HV**. Den særlige tandform forhindrer, at filen tilstoppes med spåner, og rengøringen foregår ganske enkelt, ved at filen bankes let mod et underlag (af træ).

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	180 mm
Tværsnit	5,4×2,0 mm
Fileflader	1
Formbeskrivelse	barett
Schweizisk behugning	0
Svarer til tysk hugning	1
Produktnavnsegenskab	SH 0 / DH 1
inkl. fileskaft	nej
Produkttype	Præcisionsnålefile

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Alu Mg	egnet
Stål < 900 N/mm ²	egnet
Stål < 1400 N/mm ²	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	egnet

Tilbehør

Quick-release-skaftTil nålefile Type 2	519700 2
Quick-release-skaftTil nålefile Type 3	519700 3