

## Enkelprøvestift Toleranceklasse 1, Type: 0



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 483940 0      |
| GTIN                | 2050001056887 |
| Artikelklasse       | 48A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Prøvestifter af legeret værktøjsstål  $60 \pm 2$  HRC. Stift: Hærdet, bruneret, slebet og finslebet. Greb: Ø-angivelse indgraveret.

#### Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø endvidere oplyses**, f.eks. nr. 483940 str. 2 **0,35**.

### Teknisk beskrivelse

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Samlet længde   | 53 mm                |
| Stigning        | 0,01 mm              |
| Kontrollængde   | 33 mm                |
| Nom. mål        | 0,1 - 0,19 mm        |
| Kalibrering     | L5                   |
| Norm            | DIN 2269             |
| Toleranceklasse | 1                    |
| Hårdhed         | $60 \pm 2$ HRC       |
| Materiale       | legeret værktøjsstål |
| Produkttype     | Prøvestift           |

### Services

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| DAkS-kalibreringPrøvestift maks. Ø 20 | 028260 20 |
|                                       | 028240 20 |

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20

---