

Sletfile – siliciumkarbid (grøn), rund, Længde×bredde (mm) finhedsgrad: 100X10F



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558635 100X10F
GTIN	4260496530313
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse

Anvendelse:

Til **afgratning, skærpning, aftrækning og anfasning** af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af borer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.

Til **hårdmetal, jernfrie metaller**, glas, keramik, porcelæn. Et materiale med **stor hårdhed** og udpræget **selvskærpende effekt**.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Teknisk beskrivelse

Bredde	10 mm
Finhedsgrad	fin
Længde	100 mm
Korn	320
Farve	grøn
Slibemiddelforkortelse	SiC
Form	rund
Produkttype	Sletfile

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		