

## Tolerancedorn H7, Nominalmål-Ø: 36mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484000 36     |
| GTIN                | 4045197211019 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164. Måleenhed i førsteklasses specialstål, hærdet, afspændt slebet og finslebet. Tolerancedorne med toleranceklasse H7.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Bemærk:

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) f.eks. nr. 484000 str. 82.**
- **Kontrolmåleværktøj (uden slidovermål) se nr. 484027.**
- **Lærer med mellem mål og alle Ø med talmæssig tolerance, se nr. 484025.**

### Teknisk beskrivelse

|               |            |
|---------------|------------|
| Tolerancefelt | H          |
| Norm          | DIN 7150-2 |
| Norm          | DIN 7164   |
| Kvalitet      | 7          |
| Lærertype     | Go-lærer   |
| Lærertype     | Nogo-lærer |
| Lærertype     | Go-lærer   |
| Nom. mål      | 36 mm      |
| Kalibrering   | M2         |

Produkttype

Tolerancedorn

**Services**

DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm

028340 60

KalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm

028300 60