



## Præcisionsriffelfile, sæt SH 2 = middel (12 stk.)



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	528310
GTIN	2050001697981
Artikelklasse	53B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Råemnerne til de **schweiziske præcisionsriffelfile** er smedede af specialstål, slebne og ved hjælp af præcisionsmaskiner leveret med yderst præcise hugninger med jævn tykkelse og dybde med en hårdhed på **65 – 66 HRC**. Hugningen, der går helt ud til spidsen, understreger riffelfilens kvalitet. Optimal formnøjagtighed samt imponerende fileydelse ved ekstremt lange standtider kendetegner disse præcisionsriffelfile.

#### Anvendelse:

Til præcisionsarbejde, også i meget hårde emner, f.eks. ved form- og værktøjsfremstilling.

#### Leveringsomfang:

I rulletaske. 1 fil nr. 528300 i hhv. form 711 – 790.

### Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	middel
Schweizisk behugning	2
H-tal	25 cm
Samlet længde	180 mm
Antal enkeltfile	12

Produkttype

Præcisionsriffelfil

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Uni	betinget egnet		

## Tilbehør

Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 761	528300 761
Rulletaske til riffelfile Antal rum 12	528510 12
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 731	528300 731
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 750	528300 750
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 771	528300 771
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 711	528300 711
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 713	528300 713
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 732	528300 732
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 790	528300 790

Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 741	528300 741
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 763	528300 763
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 764	528300 764
Præcisions-riffelfil middellængde 180 mm Type 781	528300 781