



Præcisions-riffelfil fin Længde 150 mm, SH 2 / DH 2, Type: 917



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	528050 917
GTIN	613548078228
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne til de **schweiziske præcisionsriffelfile** er smedede af specialstål, slebne og ved hjælp af præcisionsmaskiner leveret med yderst præcise hugninger med jævn tykkelse og dybde med en hårdhed på **65 – 66 HRC**. Hugningen, der går helt ud til spidsen, understreger riffelfilens kvalitet. Optimal formnøjagtighed samt imponerende fileydelse ved ekstremt lange standtider kendetegner disse præcisionsriffelfile.

Anvendelse:

Til præcisionsarbejde, også i meget hårde emner, f.eks. ved form- og værktøjsfremstilling.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit	3×3 mm
Finhedsgrad	fin
Schweizisk behugning	2
Svarer til tysk hugning	2
H-tal	38 cm
Samlet længde	150 mm
Produktnavnsegenskab	SH 2 / DH 2
Produkttype	Præcisionsriffelfil

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Alu Mg	egnet
Stål < 900 N/mm ²	egnet
Stål < 1400 N/mm ²	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	betinget egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	betinget egnet