



VALTITAN-præcisionsnålefile Sæt, 6 dele, Samlet længde mm / Schweizer hug: 180/0



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	527660 180/0
GTIN	613548045770
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Nålefil med stor ydelse og med ekstremt stor slidstyrke. Overfladehårdhed **1200 HV**. Den særlige tandform forhindrer, at filen tilstoppes med spåner, og rengøringen foregår ganske enkelt, ved at filen bankes let mod et underlag (af træ).

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Leveringsomfang:

I kunststoftaske. 1 fil af hver med formen fladstump, halvrund, rund, firkantet, trekantet og baret.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	180 mm
Schweizisk behugning	0
Produkttype	Præcisionsnålefile

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		

Stål < 1400 N/mm ²	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	egnet

Tilbehør

Quick-release-skaftTil nålefile Type 3	519700 3
Quick-release-skaftTil nålefile Type 2	519700 2