




Diamantnålefil sæt, 5 dele, 140 mm, Korn: D91 µm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	529300 D91
GTIN	4007220017371
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Disse nålefiles råemner er smedede i specialstål og slebne. Diamantfilene bestrøes ensartet med diamantpulver med samme kornstørrelse og fikses galvanisk. I kraft af den ensartede diamantbesætning og diamanternes hårdhed opnås de bedste fileresultater. **Samlet fillængde = 140 mm**; diamantbelægningslængde = 70 mm; skaftdiameter = Ø3 mm.

Anvendelse:

Til nøjagtig efterbearbejdning af skære-, stanse- og præcisionsværktøj af **hærdet stål** eller **hårdmetal**. Også egnet til bearbejdning af **glas, keramik** osv. Fil **med begrænset tryk** især på kanter. Fileydelsen forbedres ikke ved højere tryk, derimod beskadiges filen. Finkornet

Leveringsomfang:

I kunststofboks.

5 dele, 1 fil i formerne 1; 3; 4; 5; 6.

Specialtilbehør:

Quick-release-skaft til disse file finder du under nr. 519700.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	140 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Antal enkeltfile	5
Emballage	Kunststofboks

Produkttype

Nålefil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		

Tilbehør

Quick-release-skaftTil nålefile Type 2	519700 2
Diamant-nålefil, 140 mmKorn D91 (fin) Type 1	529210 1
Diamant-nålefil, 140 mmKorn D91 (fin) Type 3	529210 3
Diamant-nålefil, 140 mmKorn D91 (fin) Type 6	529210 6
Diamant-nålefil, 140 mmKorn D91 (fin) Type 4	529210 4
Quick-release-skaftTil nålefile Type 3	519700 3
Diamant-nålefil, 140 mmKorn D91 (fin) Type 5	529210 5