



Topnøgle med skaft isoleret, Nøglestørrelse: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622500 10
GTIN	4010995008611
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Lang udførelse; dybt sekskantet nøglehoved til udragende bolte.

Kunststofisolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN 3125

Materiale:

Ergonomisk flerkomponentgreb med afrulningsbeskyttelse, **klunge** i krom-vanadium-stål, bruneret, helt isoleret.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	243 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Klingelængde	125 mm
Producentbetegnelse	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

