



## Præcisionsriffelfile, sæt SH 2 = fin (13 stk.)



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	528010
GTIN	2050001697646
Artikelklasse	53B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Råemnerne til de **schweiziske præcisionsriffelfile** er smedede af specialstål, slebne og ved hjælp af præcisionsmaskiner leveret med yderst præcise hugninger med jævn tykkelse og dybde med en hårdhed på **65 – 66 HRC**. Hugningen, der går helt ud til spidsen, understreger riffelfilens kvalitet. Optimal formnøjagtighed samt imponerende fileydelse ved ekstremt lange standtider kendetegner disse præcisionsriffelfile.

#### Anvendelse:

Til præcisionsarbejde, også i meget hårde emner, f.eks. ved form- og værktøjsfremstilling.

#### Leveringsomfang:

I rulletaske. 1 fil nr. 528050 i hhv. form 911 – 985.

### Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Schweizisk behugning	2
H-tal	38 cm
Samlet længde	150 mm
Antal enkeltfile	13

Produkttype

Præcisionsriffelfil

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Uni	betinget egnet		

## Tilbehør

Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 917	528050 917
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 916	528050 916
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 981	528050 981
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 974	528050 974
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 964	528050 964
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 984	528050 984
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 952	528050 952
Rulletaske til riffelfile Antal rum 13	528510 13
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 911	528050 911

Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 965	528050 965
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 930	528050 930
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 942	528050 942
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 985	528050 985
Præcisions-riffelfil finLængde 150 mm Type 914	528050 914