



## Topnøgle med skaft isoleret, Nøglestørrelse: 17mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622500 17
GTIN	4010995008680
Artikelklasse	63K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lang udførelse; dybt sekskantet nøglehoved til udragende bolte.

**Kunststofisolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Norm:

**DIN 3125**

#### Materiale:

**Ergonomisk flerkomponentgreb** med afrulningsbeskyttelse, **klinge** i krom-vanadium-stål, bruneret, helt isoleret.

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	17 mm
Hel længde	243 mm
Klingelængde	125 mm
Producentbetegnelse	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

