



Præcisions-riffelfil middel Længde 180 mm, SH 2 / DH 2, Type: 781



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	528300 781
GTIN	613548076989
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Råemnerne til de **schweiziske præcisionsriffelfile** er smedede af specialstål, slebne og ved hjælp af præcisionsmaskiner leveret med yderst præcise hugninger med jævn tykkelse og dybde med en hårdhed på **65 – 66 HRC**. Hugningen, der går helt ud til spidsen, understreger riffelfilens kvalitet. Optimal formnøjagtighed samt imponerende fileydelse ved ekstremt lange standtider kendetegner disse præcisionsriffelfile.

Anvendelse:

Til præcisionsarbejde, også i meget hårde emner, f.eks. ved form- og værktøjsfremstilling.
H-tal: 25 cm

Teknisk beskrivelse

Diameter	4,8 mm
Finhedsgrad	middel
Schweizisk behugning	2
Svarer til tysk hugning	2
H-tal	25 cm
Samlet længde	180 mm
Produktnavnsegenskab	SH 2 / DH 2
Produkttype	Præcisionsriffelfil

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Uni	betinget egnet		