

## Strygesten Original-Arkansas (hvid), korn 8000 i træetui, Længde**x**bredde: 100**X**40mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558830 100X40
GTIN	4037073000596
Artikelklasse	56Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Natursten (Original-Arkansas) af meget finkornet kvarsit, meget kantstabil. Til meget fine overflader og gratfri slibning. Korn 5000 (forslibning), korn 8000 (polering).

#### Anvendelse:

Til **afgratning, skærpning, afstrygning** og **rejfnig** af værktøjer og værktøjsskær. Til efterbehandling af boringer, flader og kanter inden for formfremstilling. Også til forbedring af overfladen, til justering og polering. **Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.**

#### Bemærk:

Begrænset tilførsel af olie øger standtiden og slibeeffekten.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	40 mm
Finhedsgrad	polering
Længde	100 mm
Korn	8000
Højde	12 mm

Slibemiddel	Arkansas-quarzit
Emballage	Træetui
Produkttype	Strygesten

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		