



Topnøglesæt isoleret, Antal nøgler: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622510 5
GTIN	4010995228200
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag. **Anvendelse:** Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Ergonomisk flerkomponentgreb med afrulningsbeskyttelse. **Klinge** i krom-vanadium-stål, brændt. Lang udførelse; dybt sekskantet nøglehoved til udragende bolte.

Norm:

DIN 3125

Materiale:

Ergonomisk flerkomponentgreb med afrulningsbeskyttelse, **klinge** i krom-vanadium-stål, bruneret, helt isoleret.

Indhold:

1 stk. nr. 622500 af hver: 7; 8; 9; 10; 13 mm

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	5
Producentbetegnelse	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sekskant-topnøgle

Produkttype

Topnøgle

Tilbehør

Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 9 mm	622500 9
--	----------

Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 13 mm	622500 13
---	-----------

Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 7 mm	622500 7
--	----------

Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 8 mm	622500 8
--	----------

Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 10 mm	622500 10
---	-----------