



Topnøglesæt isoleret, Antal nøgler: 11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622510 11
GTIN	4010995228217
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag. **Anvendelse:** Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Ergonomisk flerkomponentgreb med afrulningsbeskyttelse. **Klinge** i krom-vanadium-stål, brændt. Lang udførelse; dybt sekskantet nøglehoved til udragende bolte.

Norm:

DIN 3125

Materiale:

Ergonomisk flerkomponentgreb med afrulningsbeskyttelse, **klinge** i krom-vanadium-stål, bruneret, helt isoleret.

Indhold:

1 stk. nr. 622500 af hver: Str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	11
Serie	SoftFinish® electric

Standard	DIN 3125
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 10 mm	622500 10
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 11 mm	622500 11
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 13 mm	622500 13
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 17 mm	622500 17
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 5,5 mm	622500 5,5
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 6 mm	622500 6
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 7 mm	622500 7
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 8 mm	622500 8
Topnøgle med skaftisoleret Nøglestørrelse 9 mm	622500 9