

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650135 16
GTIN	4045197336286
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	16 mm
Ø på udgangsside	24 mm
Længde	30 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindesstift til indsatser, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Udtrækker til sikringsklemmer	650785
Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker,10 dele Type 2	650790 2
Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm	650800 22