

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, med affjedret magnet,
Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650210 19
GTIN	4045197382191
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	19 mm
Længde	55 mm
Ø på udgangsside	27,5 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsætter, 3/8 tomme Ø 22 mm	650800 22
Udtrækker til sikringsklemmer	650785
Sikringsklemmesæt til indsætter, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2	650790 2
Forbindelsesstift til indsætter, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm	650900 2,5X18