

**IMPACT-skruebit, 3/8 tomme, til Torx®-skruer, Torx®-profil: TX40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650560 TX40
GTIN	4045197336347
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Ø indgangsside: 19 mm

Længde: 50 mm

**Teknisk beskrivelse**

Ø indgangsside	19 mm
Længde	50 mm
Torx®-profil	TX40
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Forbindelsesstift til indsætter, 3/8 tomme Øxlængde  
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Låseklemme til indsætter, 3/8 tomme Type 1

650780 1

Gummiring til indsætter, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 3/8 tomme,  
inklusive aftrækker Type 1

650790 1