

HOLEX**IMPACT-top, 3/8 tomme, til Torx®-skruer, Torx®-profil: E12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650500 E12
GTIN	4045197214799
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Profilmål A: 11,7 mm

Ø på udgangsside: 15 mm

Længde: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Profilmål A	11,7 mm
Torx®-profil	E12
Længde	32 mm
Ø på udgangsside	15 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Låseklemme til indsætter, 3/8 tomme Type 1

650780 1

Forbindelsesstift til indsætter, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Gummiring til indsætter, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 3/8 tomme,
inklusive aftrækker Type 1

650790 1