

**Led-topnøglesæt, Antal nøgler: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	622810 7
GTIN	8014230038681
Artikelklasse	63P

Beskrivelse**Udførelse:**

T-greb er udført som glidegreb med endestop for at forhindre, at grebet glider ud af hånden. Med drejeligt leddet hoved (drejevinkel 50°, arbejdsvinkel op til 90°). Ledstillingen holdes sikkert af den inte-grerede fjeder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Indhold:

1 topnøgle nr. 622800 af hver: Str. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	7
Drejevinkel	50 grader
Arbejdsvinkel	90 grader
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Ledtopnøgle Nøglestørrelse 11 mm	622800 11
Ledtopnøgle Nøglestørrelse 19 mm	622800 19
Ledtopnøgle Nøglestørrelse 8 mm	622800 8
Ledtopnøgle Nøglestørrelse 13 mm	622800 13
Ledtopnøgle Nøglestørrelse 14 mm	622800 14
Ledtopnøgle Nøglestørrelse 17 mm	622800 17
Ledtopnøgle Nøglestørrelse 10 mm	622800 10