

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 19mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 650200 19 |
| GTIN | 4045197335609 |
| Artikelklasse | 62D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagøgler og trykluftslagøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ø på udgangsside | 27,5 mm |
| Nøglestørrelse | 19 mm |
| Længde | 65 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgle |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Udtrækker til sikringsklemmer | 650785 |
| Forbindelsestift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X18 mm | 650900 2,5X18 |
| Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm | 650800 22 |
| Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2 | 650790 2 |