

**Koken****IMPACT-forlænger, 3/8 tomme, Hel længde: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650390 75
GTIN	4991644340125
Artikelklasse	63R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

Udvendig firkant iht. DIN 3121 E 10 med fjederstift, indvendig firkant iht. DIN 3121 G 10 med boring og ringnot.

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	75 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Forlænger

**Tilbehør**

Udtrækker til sikringsklemmer	650785
-------------------------------	--------

Forbindesstift til indsatser, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm	650800 22
Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker,10 dele Type 2	650790 2