

**Koken****IMPACT-kardanled, 3/8 tomme****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650590
GTIN	4991644340347
Artikelklasse	63R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

Udvendig firkant iht. DIN 3121 E 10 med fjederstift, indvendig firkant iht. DIN 3121 G 10 med boring og ringnot.

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Hel længde: 48 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	48 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Forbindelsesdel

**Tilbehør**

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm	650800 22
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker Type 2	650790 2
Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X18 mm	650900 2,5X18