

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, med affjedret magnet,
Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650210 10
GTIN	4045197382122
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Længde	55 mm
Ø på udgangsside	16,5 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 1

650790 1

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18

Udtrækker til sikringsklemmer

650785