

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 19mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	650130 19
GTIN	4991644318049
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	32 mm
Ø på udgangsside	27 mm
Nøglestørrelse	19 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle Surface Drive
egnet til anvendelse med maskiner	ja

Produkttype

Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt til indsats, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2

650790 2

Forbindelsesstift til indsats, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Gummiring til indsats, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22

Udtrækker til sikringsklemmer

650785