

**HOLEX****IMPACT-skruebit, 6-kantet, 3/8 tomme, sekskant: 7mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 650550 7      |
| GTIN                | 4045197286178 |
| Artikelklasse       | 62D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Længde                            | 50 mm               |
| Ø indgangsside                    | 25 mm               |
| sekskant                          | 7 mm                |
| Drivfirkant                       | 3/8 tommer          |
| Drivprofil                        | 6-kant-skruetrækker |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja                  |
| Produkttype                       | Topnøgleindsats     |

**Tilbehør**

|   |               |
|---|---------------|
| Udtrækker til sikringsklemmer   | 650785        |
| Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 1 | 650790 1      |
| Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm                                      | 650800 18     |
| Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X14 mm                   | 650900 2,5X14 |