

**IMPACT-kardanled, 3/8 tomme****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650600
GTIN	4045197214805
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Udvendig firkant iht. DIN 3121 F 10 med gennemgående stifthul, indvendig firkant iht. DIN 3121 G 10 med boring og ringnot.

Udvendig firkant iht. DIN 3121 E 10 med fjederstift, indvendig firkant iht. DIN 3121 G 10 med boring og ringnot.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Hel længde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	50 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Forbindelsesdel

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 3/8 tomme,
inklusive aftrækker Type 2

650790 2