

**HOLEX****IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650135 8
GTIN	4045197336224
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	8 mm
Ø på udgangsside	14 mm
Længde	30 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

**Tilbehør**

Udtrækker til sikringsklemmer	650785
Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 1	650790 1
Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm	650800 18