

**IMPACT-lynkobling, 3/8 tomme, Hel længde:mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 650650 |
| GTIN | 4045197286116 |
| Artikelklasse | 62D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Indvendig firkant iht. DIN 3121 G 10 med boring og ringnot.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Drivfirkant: 3/8 tommer

Hel længde: 46 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|--------------------|
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Hel længde | 46 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Materiale | Krom-mylobdæn-stål |
| Overflade | bruneret |

Produkttype

Forbindelsesdel

TilbehørForbindesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 3/8 tomme,
inklusive aftrækker Type 1

650790 1