

**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650200 10
GTIN	4045197335531
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	10 mm
Ø på udgangsside	16 mm
Længde	65 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

**Tilbehør**

Forbindesstift til indsatser, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm	650800 18
Udtrækker til sikringsklemmer	650785
Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker,10 dele Type 1	650790 1