

HOLEX**IMPACT-skruebit, 6-kantet, 3/8 tomme, sekskant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650550 10
GTIN	4045197286192
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	50 mm
sekskant	10 mm
Ø indgangsside	25 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-skruetrækker
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive
aftrækker, 10 dele Type 2

650790 2

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22

Udtrækker til sikringsklemmer

650785