

**Universalskralde (uden indsats), Type: 0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	629400 0
GTIN	2050001013828
Artikelklasse	66C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kan skiftes til højreløb, venstreløb og låsning via arm på skraldehovedet. Alle drivdele hærdet. Arm i præcisionsstålrør. De udskiftelige firkantindsatser holdes sikkert på plads af det påskruede låg på kabinettet.

**Materiale:**

Specialstål, bruneret, blankt greb.  
Skraldehoved, bredde: 29,5 mm  
Skraldehoved, højde: 10 mm  
Hel længde: 170 mm  
Tilladt moment: 100 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Skraldehoved, højde	10 mm
Hel længde	170 mm
Skraldehoved, bredde	29,5 mm
Tilladt moment	100 Nm
Producentbetegnelse	R0-HA155