

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, med affjedret magnet,
Nøglestørrelse: 15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650210 15
GTIN	4045197382153
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	22 mm
Nøglestørrelse	15 mm
Længde	55 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Udtrækker til sikringsklemmer	650785
Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker, 10 dele Type 2	650790 2
Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm	650800 22