



Topnøglesæt med T-greb VDE-isoleret, Antal nøgler: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622775 4
GTIN	4010995370923
Artikelklasse	63K

Beskrivelse

Udførelse:

Dyb sekskantet top i fin finish med indvendig boring til gevindskifter, der rager ovenud. Slagfast T-greb af kunststof, klinge i krom-vanadium-stål, forkromet med påsprayet beskyttelsesisolering.

Isoleret op til 1000 V, fremstillet iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Indhold:

1 stk. nr. 622770 af hver: str. 8; 10; 13; 17

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	4
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Topnøgler med T-grebVDE-isoleret Nøglestørrelse 10 mm	622770 10
---	-----------

Topnøgler med T-grebVDE-isoleret Nøglestørrelse 8 mm	622770 8
Topnøgler med T-grebVDE-isoleret Nøglestørrelse 13 mm	622770 13
Topnøgler med T-grebVDE-isoleret Nøglestørrelse 17 mm	622770 17