

**Universalskralde (uden indsats), Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	629400 1
GTIN	2050001013835
Artikelklasse	66C

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan skiftes til højreløb, venstreløb og låsning via arm på skraldehovedet. Alle drivdele hærdet. Arm i præcisionsstålrør. De udskiftelige firkantindsatser holdes sikkert på plads af det påskruede låg på kabinettet.

Materiale:

Specialstål, bruneret, blankt greb.

Skraldehoved, bredde: 36,7 mm

Skraldehoved, højde: 15,9 mm

Hel længde: 195 mm

Tilladt moment: 130 Nm

Teknisk beskrivelse

Skraldehoved, bredde	36,7 mm
Skraldehoved, højde	15,9 mm
Tilladt moment	130 Nm
Hel længde	195 mm
Producentbetegnelse	R1-HA175