

HOLEX**IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme lang, med affjedret magnet,
Nøglestørrelse: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650210 16
GTIN	4045197382160
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	24 mm
Nøglestørrelse	16 mm
Længde	55 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X18 mm

650900 2,5X18

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm

650800 22

Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive
aftrækker, 10 dele Type 2

650790 2