

**HOLEX****IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650135 13
GTIN	4045197336255
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse	13 mm
Ø på udgangsside	20 mm
Længde	30 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

**Tilbehør**

Forbindesstift til indsatser, 3/8 tomme Ø×længde 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 22 mm	650800 22
Sikringsklemmesæt til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker,10 dele Type 2	650790 2
Udtrækker til sikringsklemmer	650785