

**IMPACT-skruebit, 3/8 tomme, til Torx®-skruer, Torx®-profil: TX20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650560 TX20
GTIN	4045197336316
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Ø indgangsside: 19 mm

Længde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	19 mm
Torx®-profil	TX20
Længde	50 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Udtrækker til sikringsklemmer	650785
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 3/8 tomme, inklusive aftrækker Type 1	650790 1
Låseklemme til indsatser, 3/8 tomme Type 1	650780 1
Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm	650800 18
Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde 2,5X14 mm	650900 2,5X14