



Justerbar hagenøgle, til momentnøgle med næse, Til udvendig møtrik-Ø: 45-90mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	628520 45-90
GTIN	4020772051532
Artikelklasse	63Q

Beskrivelse

Udførelse:

Hagenøgle med næse, specialstål, hærdet og bruneret.

Med firkantholder 1/2 tomme eller 3/4 tomme (str. 95 - 165) til brug sammen med en momentnøgle (fra nr. 655500).

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.

Teknisk beskrivelse

Effektiv længde A	150 mm
Til udvendig møtrik-Ø	45 - 90 mm
Hel længde	192 mm
Type	771Md
Producentbetegnelse	771Md
Produkttype	Hagenøgler