

Koken**Impact-bitholder 3/8 tomme til 1/4 tomme C 6,3-bits****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650950
GTIN	4991644204878
Artikelklasse	63R

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Anvendelse:

Bitholder med 3/8 tomme indvendig firkant til fleksibel fastgørelse af 1/4 tomme C 6,3-bits.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Ø indgangsside: 19 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Hel længde: 30 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	30 mm
Ø indgangsside	19 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Bitholder

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 3/8 tomme,
inklusive aftrækker Type 1

650790 1

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18