

**IMPACT-skruebit, 3/8 tomme, til Torx®-skruer, Torx®-profil: TX25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650560 TX25
GTIN	4045197336323
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Ø indgangsside: 19 mm

Længde: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	19 mm
Længde	50 mm
Torx®-profil	TX25
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 3/8 tomme,
inklusive aftrækker Type 1

650790 1

Forbindelsesstift til indsatser, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Låseklemme til indsatser, 3/8 tomme Type 1

650780 1

Gummiring til indsatser, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18