

**IMPACT-top, 3/8 tomme, til Torx®-skruer, Torx®-profil: E8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	650500 E8
GTIN	4045197214775
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Profilmål A: 7,52 mm

Ø på udgangsside: 10,5 mm

Længde: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Profilmål A	7,52 mm
Ø på udgangsside	10,5 mm
Længde	32 mm
Torx®-profil	E8
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer

Produkttype

Topnøgleindsats

TilbehørSikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 3/8 tomme,
inklusive aftrækker Type 1

650790 1

Udtrækker til sikringsklemmer

650785

Forbindelsesstift til indsats, 3/8 tomme Øxlængde
2,5X14 mm

650900 2,5X14

Gummiring til indsats, 3/8 tomme Ø 18 mm

650800 18

Låseklemme til indsats, 3/8 tomme Type 1

650780 1