



Universalskralde (uden indsats), Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	629400 3
GTIN	2050001013859
Artikelklasse	66C

Beskrivelse

Udførelse:

Kan skiftes til højreløb, venstreløb og låsning via arm på skraldehovedet. Alle drivdele hærdet. Arm i præcisionsstålrør. De udskiftelige firkantindsatser holdes sikkert på plads af det påskruede låg på kabinettet.

Materiale:

Specialstål, bruneret, blankt greb.

Skraldehoved, bredde: 56 mm

Skraldehoved, højde: 25,8 mm

Hel længde: 330 mm

Tilladt moment: 400 Nm

Teknisk beskrivelse

Skraldehoved, bredde	56 mm
Tilladt moment	400 Nm
Hel længde	330 mm
Skraldehoved, højde	25,8 mm
Producentbetegnelse	R3-HA300